

PRO

- 1 A zona de torção alargada absorve a tensão de binário na extremidade da ponta de aparafusar
- 2 O aço modificado com tratamento térmico garante que as pontas de aparafusar são sólidas e resistentes a binários elevados



* vs Bosch 2607001528



Vídeo



PONTA DE APARAFUSAR PRO IMPACT PH

PRO



- Para aparafusar eficientemente os parafusos PH, por exemplo, ao instalar todos os tipos de painéis, equipamentos e acessórios
- Altamente eficiente para instaladores, eletricitistas, metalúrgicos e marceneiros: Robusto
- Até 50x mais robusta do que uma ponta Extra Hard Bosch 2607001528
- Encabadouro hexagonal de 1/4" certificado para percussão, para uso em aparafusadora de percussão e berbequim-aparafusadora



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA	
	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
PH1, 25 mm, 2 peças	PC1d	2	5	6949509233394	2 608 522 468
PH2, 25 mm, 2 peças	PC1d	2	5	3165140920018	2 608 522 403
PH3, 25 mm, 2 peças	PC1d	2	5	6949509233387	2 608 522 469
PH1; PH2; PH3, 25 mm, 3 unid.	PC1d	3	5	6949509233370	2 608 522 470
PH2, 25 mm, 8 unid., com índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851145	2 608 522 324
PH2, 25 mm, 10 x 25 unid. com Expositor	P1a	25	10	3165140980227	2 607 002 803
PH1, 55 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509241887	2 608 522 519
PH2, 55 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509241894	2 608 522 520
PH3, 55 mm, 2 unid.	PC1d	2	5	6949509241900	2 608 522 521
PH1; PH2; PH3, 55 mm, 3 unid.	PC1d	3	5	6949509233165	2 608 522 491
PH2, 55 mm, 5 unid.	PC1d	5	5	6949509242730	2 608 522 522
PH2, 55 mm, 8 unid., com índice Pick and Click	PC1a	8	5	3165140851206	2 608 522 330
PH2, 55 mm, 15 unid., com Expositor	P1k	15	10	6949509241924	2 608 522 523
PH2, 90 mm	PC1d	1	5	6949509241931	2 608 522 524
PH2, 150 mm	PC1d	1	5	6949509241948	2 608 522 525